



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Delovni podest, premični, višinsko nastavljiv, nosilnost 300 kg**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966205 1
GTIN	4031405304147
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Stabilna aluminijasta konstrukcija z 2 paroma zložljivim nog za tri različne delovne višine (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Stabilna površina s sitotiskom, dovolj prostora za dve osebi in delovne naprave, stojna površina 1,7 × 0,6 m. 65 mm globoke, narebričene stopnice za varno vzpenjanje in sestopanje. S kolesi za preprosto pomikanje. Nedrseče obloge iz umetne mase. Maksimalna obremenitev 300 kg. Preprost transport s transportnimi dimenzijami (Š×G×V v m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Tehnični opis

Izvedba stopalne površine	stopnje
Masa	24,5 kg
Globina prečke/stopnice	65 mm
Globina osnovne ploskve	0,73 m
Višina platforme brez ograje	0,25 m
Višina platforme brez ograje	0,48 m
Višina platforme brez ograje	0,73 m
Širina osnovne ploskve	1,71 m
Širina osnovne ploskve	2 m

Širina osnovne ploskve	2,2 m
Delovna višina pribl.	2,25 m
Delovna višina pribl.	2,5 m
Delovna višina pribl.	2,75 m
Kolesa	da
nastavljiva po višini	da
Nosilnost lestve	300 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti