


**Zložljivi podest, običajna izvedba, Višina platforme: 4550mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966311 4550
GTIN	4003866535156
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Zložljivi podest s preprostim enoročnim upravljanjem zložljivega okvirja z robustnim aretirnim gumbom: Fiksiranje in sproščanje s preprostim klikom. Patentirana enota talnih desk. Lahko pomična natična vodila iz trde umetne mase: brez zatikanja pri zlaganju natičnih okvirjev. Širina podesta: 0,72 m; dolžina podesta: 1,8 m. Vklj. s kolesi za zavijanje z zavoro \varnothing 125 mm. Možnost dograditve do delovne višine maks. 7,65 m.

Standard:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Tehnični opis

Masa	111,2 kg
Višina podesta	5,65 m
Delovna višina pribl.	6,55 m
Nosilnost lestve	200 kg
Vrsta izdelka	oder

