



**Zaščitni delovni jopič do pasu za varilce Splash, temno antracitna / siva,
Konfekcijska velikost DE: 48**



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091482 48 |
| GTIN | 4057121032898 |
| Razred artikla | 09S |

Opis

Izvedba:

Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Srednje težka tkanina 330 g/m² je še posebej primerna za varilska dela, ki zahtevajo večjo svobodo gibanja. Stalna zaščita pred plamenom – tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797.

Delovni jopič do pasu serije Splash s prilagodljivim ovratnikom, ki se lahko nosi kot stoječi ali ležeči ovratnik.

- **Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Nastavljive manšete s patentnimi gumbi.**
- **Dva stranska žepa z zakrito zadrigo.**

Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 1, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Zaščitni delovni jopič do pasu za varilce v **temno antracitni/sivi barvi** z gramaturo tekstila **525 g/m²**, certificiran v skladu z **EN 11611, razred 2** pod **art. 091501**.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|---|
| Spol | moški |
| Konfekcijska velikost DE | 48 |
| Serija | Splash |
| Sestava tkanine | 100-% bombaž |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 330 g/m ² |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino |
| Barva | temno antracitna / siva |
| Vrsta izdelka | Zaščitni delovni jopič za varilce |