

HEDI

Prenosni LED-reflektor, 230 V, Poraba moči: 150W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081211 150
GTIN	4003644022489
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Ohišje iz aluminijeve tlačne litine z aluminijastim reflektorjem in sijalko. Stikalo za vklop/izklop je nameščeno na ohišju.

SMD LED reflektor primeren za mobilno uporabo, z robustnim stojalom z zaščito.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Nazivna napetost	230 V
Svetlobni tok	16500 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Masa	8300 g
Dolžina priključnega kabla	5 m
Sijalke	LED modul
Cona ATEX	brez

Celotna dolžina	430 mm
Celotna širina	310 mm
Celotna višina	430 mm
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji