

Garant GRIDLINE

Delavniški voziček XL ToolCar, 20×20G, Število predalov: 7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914590 7
GTIN	4062406294854
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Delavniški voziček XL ToolCar z globino 600 mm, z nedrsečo **podlogo GARANT GridLine**, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Možnost preproste menjave police z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa). Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali.

Nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 200 mm, tiha tekalna površina iz TPU, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951520 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951520 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobaravno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951520 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951570 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:
 robne letve za pregradne letve art. 951570 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
 pregradne letve art. 951520 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
 vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art.
 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnični opis

Globina	630 mm
Masa	118 kg
Uporabna širina predalov v G	20
maksimalna skupna nosilnost	600 kg
Število predalov	7
Višina	1080 mm
Serija	ToolCar
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina	820 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75
mm

951520 75

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125
mm

951520 125