

Garant GRIDLINE

**Delavniški voziček XL ToolCar, 20×20G, Število predalov: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914590 6
GTIN	4062406294847
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Delavniški voziček XL ToolCar z globino 600 mm, z nedrsečo **podlogo GARANT GridLine**, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Možnost preproste menjave police z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa). Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali.

Nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 200 mm, tiha tekalna površina iz TPU, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

**Obseg dobave:**

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951520 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951520 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobaravno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

**Napotek:**

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951520 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951570 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:  
 robne letve za pregradne letve art. 951570 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;  
 pregradne letve art. 951520 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;  
 vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art.  
 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnični opis

Višina	1080 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Serija	ToolCar
Število predalov	6
Uporabna širina predalov v G	20
Širina	820 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina	630 mm
Masa	111 kg
maksimalna skupna nosilnost	600 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

## Pribor

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125  
mm

951520 125

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75  
mm

951520 75