

**Garant****Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 8**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094303 8      |
| GTIN                  | 4062406295431 |
| Razred artikla        | 01H           |

## Opis

### Izvedba:

Montažne rokavice MASTER FIT. Z inovativno, PU-nitrilno prevleko na vodni osnovi za najvišje zahteve glede natančnosti, gibljivosti in občutka otipa v suhem delovnem okolju. Zahteven postopek obdelave za fino strukturirano površino dlani. Primerne za zaslone na dotik, zato lahko upravljate pametne telefone in druge zaslone na dotik, ne da bi morali sneti rokavice. Dolga življenjska doba zaradi visoke odpornosti proti obrabi. Brez DMF in certificirano v skladu z Öko-Tex.

Montažne rokavice MASTER FIT z vozlički na dlani.

### Standard:

EN 388, EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kategorija zaščite | Kategorija II                |
| Vrsta rokavic      | Večnamenske delovne rokavice |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Velikost rokavic     | 8  |
| Serija               | MASTER FIT   |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100  |
| Vsebina              | 12   |
| Lastnosti rokavic    | Primerne za zaslone na dotik                                 |
| Lastnosti rokavic    | Prijazno za kožo alergikov                                   |
| Lastnosti rokavic    | Brez DMF   |
| EN 388               | 4131X  |
| Nosilni material     | Lycra®/poliamid  |
| Prevleka             | PU na vodni osnovi/nitril                                    |
| Različica prevleke   | Prevleka dlani   |
| Področje uporabe     | Večnamensko  |
| Področje uporabe     | Natančnost   |
| Dolžina              | 255 mm   |
| Barva                | modra/črna   |
| Tehnologija pletenja | 15G  |
| AQL                  | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. |
| Uporaba              | za večkratno uporabo   |
| Vrsta izdelka        | Večnamenske delovne rokavice                                 |