

Garant**Rokavice za mehanike, hibridne, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094005 7
GTIN	4062406295486
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Robustne, vendar izjemno fleksibilne rokavice za mehanike za zahtevna opravila in ravnanje s težkimi, nepriročnimi predmeti. Površina dlani je iz umetnega usnja, izjemno odpornega proti obrabi. Oblazinjeni predel dodatno absorbira udarce in tako dodatno varuje dlan. Hrbtnišče je elastično in hkrati zračno ter zagotavlja maksimalno udobje. Kazalci rokavic so primerni za uporabo zaslona na dotik. Tako lahko med drugim uporabljate pametni telefon, ne da bi vam bilo treba sleči rokavice.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Velikost rokavic	7

Vsebina	1
Sušenje	Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4111X
Nosilni material	Umetno usnje/spandeks
Področje uporabe	Heavy Duty
Dolžina	240 mm
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	EF
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice