

Garant**Transportni voziček za sistemski kovček, Tip: TLBX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918559 TLBX
GTIN	4062406295622
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija. Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Primerno za :

Sistemski kovček L-BOXX® art. 693330, 693335, 693337, 693345, 685520, 685500.

Lakiranje:

Srebrna **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Višina: 910 mm

Širina: 790 mm

Globina: 400 mm

Višina naležnega okvirja: 180 mm

Ø koles: 125 mm

Maksimalna nosilnost: 250 kg

Tehnični opis

Masa	9,6 kg
Višina naležnega okvirja	180 mm
Višina	910 mm
Širina	790 mm
Globina	400 mm
Ø koles	125 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem

Pribor

Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 102	693330 102
Univerzalna garnitura orodja L 22-delna Število delov 22	685520 22
Univerzalna garnitura orodja XXL 70-delna Število delov 70	685500 70
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 136	693330 136
ZSistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, z 2 kovčkoma za male dele in vložki Tip 102	693337 102
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 238	693330 238
Zaboj iz umetne mase za orodje LT-BOXX® Tip 170	693345 170
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, z vložki Tip 102	693335 102
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, z vložki Tip 136	693335 136