

**Garant****Mrežni voziček TG9 s 5 tovornimi površinami, Tip: TG98****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, vtične police iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Možnost namestitve v rastru 40 mm. Stransko nameščen, zložljiv ročaj z dvokomponentno prevleko Haptoprene® omogoča zelo velik kot odpiranja vrat. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (z zavoro), s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, Ø 200 mm. Možnost centralnega zaklepanja z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® s cilindrično ključavnico.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica art. 918578.

**Lakiranje:**Srebrna **prašnata barva**.**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Nosilnost na vtično polico	95 kg
Skupna nosilnost	500 kg
Globina	810 mm
Višina	1835 mm
Širina površine	1200 mm
Globina tovarne površine	800 mm
Masa	179 kg
Širina	1400 mm
Ø koles	200 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	40
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Zaboji na kolesih

## Pribor

Vmesna polica za mrežni voziček TG9 za obešanje Globina tovarne površine 800 mm	918578 800
---	------------