

Garant**Mrežni voziček TG9 s 5 tovornimi površinami, Tip: TG96****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, vtične police iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Možnost namestitve v rastru 40 mm. Stransko nameščen, zložljiv ročaj z dvokomponentno prevleko Haptoprene® omogoča zelo velik kot odpiranja vrat. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (z zavoro), s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, Ø 200 mm. Možnost centralnega zaklepanja z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® s cilindrično ključavnico.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica art. 918578.

Lakiranje:Srebrna **prašnata barva**.**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina tovarne površine	700 mm
Skupna nosilnost	500 kg
Masa	136 kg
Širina površine	1000 mm
Nosilnost na vtično polico	85 kg
Višina	1835 mm
Širina	1200 mm
Ø koles	200 mm
Globina	710 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	40
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Zaboji na kolesih

Pribor

Vmesna polica za mrežni voziček TG9 za obešanje Globina tovarne površine 700 mm	918578 700
---	------------