

Garant

**Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev,
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080272 13
GTIN	4062406296971
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414 in EN 983.

Napotek:

Primerni nastavki pod art. 080290 – 080293.

Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni Ø 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

Pretok	2250 l/min
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	13 mm
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Vrsta izdelka	Spojka

Pribor

Garnitura nastavkov s cevnim priključkom 5-delna Notranji
Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 13 mm

080292 13