

3M**Plošča za grobo čiščenje (SiC), XT-RD PRO, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566726 125
GTIN	4054596628038
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni.

Zelo **groba struktura brusne koprene**, ki se tudi pri odstranjevanju debelih in mehkih prevlek ne zamaže.

Ekstremno trda in agresivna izvedba koprene ustvarja grobo obdelano površino pri zelo visokem učinku čiščenja. Zelo **dolga življenjska doba, tudi pri obdelavi robov**. Z notranjim navojem M14 za hitro montažo.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Z **brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje** na kotne brusilnike.

Napotek:

Brusne plošče za grobo čiščenje za preme brusilnike glejte od art. 556270 naprej.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	5000 - 7000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Ø izvrtine	22,23 mm

Kratica za brusno sredstvo	SiC
Stopnja trdote	zelo trda
Stopnja preciznosti	zelo groba
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Opis oblike	ploščata
Značilnost blagovnega imena	XT-RD PRO
maksimalna obodna hitrost	60 m/s
Vrsta izdelka	gropa brusna koprena za čiščenje