

Garant**Samopritrdilni diski iz brusne koprene, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566911 100
GTIN	4062406297749
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (**pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965**).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965. Za **zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje** z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za **lahko čiščenje** (npr. odstranjevanje stare barve) in **odstranjevanje zarobka**.

Napotek:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. **567705 naprej**.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba
Izvedba	A coarse
Ø plošče	115 mm

Barva	rjava
Primerjava zrnatosti	100
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjamiNavoj M 14
Zunanji Ø 115 mm

566960 115

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjamis centriranjem
in z navojem M 14 Zunanji Ø 115 mm

566965 115