

**Garant****Diamantni polirni disk CaraFin, Ø 150 mm, Zrnatost: D64µm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567899 D64
GTIN	4062406295707
Razred artikla	51G

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilna **polirna pena CaraFin** iz elastičnega poliuretana (PU) z **diamantnimi zrni**. Stopnja trdnosti penaste mase je idealno prilagojena stopnji poliranja. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo **bistveno večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi zrni v polirnih pastah.

**Uporaba:**

Največja mogoča fleksibilnost in prilagodljivost konturam. **Brez polirne paste.**

**Primerno za:**

Oporni brusni krožnik iz PU art. 567990 150/567995 150/567885 150/567886 150/567887 150; polirni krožnik art. 567762 150.

Art. 077771 PE14-118 in 077771 XCE10-8125.

**Napotek:**

Druge polirne pene CaraFin najdete v kataloškem programu 55.

**Tehnični opis**

Stopnja poliranja	Poliranje
Barva	roza

Ø plošče	150 mm
Serija	CaraFin
Kratica za brusno sredstvo	D
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Vrsta izdelka	Polirni diski

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
suho	primerno		