



Inštalacijske klešče z odpiralno vzmetjo VDE izolirane, z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	706070 200
GTIN	4003773081425
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja do \varnothing	15 mm
Zmogljivost rezanja	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
celotna dolžina	200 mm
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

