



Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 1000Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657220 1000
GTIN	4018754081936
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljen prek skale (Nm in lbfft); samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Ključ se po doseženem zateznem momentu takoj povrne v neobremenjeno stanje. Ohišje in ročaj sta iz čvrste cevi pravokotne oblike.

Merilne enote: Nm, lbfft. Raglja s **pretičnim 4-kotnikom** za **zatezanje v desno in levo**.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Zaradi hitre nastavitve je idealen za popravila ali manjše serijska dela.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Delitev skale, 1 črtica =	25 Nm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Standard	DIN EN ISO 6789
Merilno orodje	(mehansko)
Masa	7010 g
Povratne informacije	izklopilno
Serija	MANOSKOP® 721Nf
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Prikazovalnik	analogni
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Območje vrtilnega momenta	200 - 1000 Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilni postopek	Vrtilni moment
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L	1504 mm
Maksimalni vrtilni moment	1000 Nm
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Kalibriranje	O1
Območje vrtilnega momenta	150 - 725 lbfft
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	1365 mm
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranje momentnega ključa
Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020010 1000

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ
Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020020 1000