

**3M****Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm, 947A, Zrnatost: 80**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	568532 80
GTIN	8718734418559
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Mini brusni obroči Ø 100×100 mm (314×100 mm).

**Vrhunski brusni trak s** precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrnji **Cubitron™ II** (samodejno ostrenje). Z brusnim dodatkom za še hladnejše brušenje.

### Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570 – 568577 (Ø izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min<sup>-1</sup>.

Bistveno večja zmogljivost **na materialih, ki jih je težko obdelovati**, kot so npr. plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij itn.

Delež železa, žvepla in klora: < 0,1 %

## Tehnični opis

Dolžina brusnega traku	320 mm
Zrnatost	80
Širina brusnega traku	100 mm
Ø brusnega traku	100 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Oznaka proizvajalca	947A
Vrsta izdelka	Brusni trak

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		