

3M**Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm, 237AA, Zrnatost: 240****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568538 240
GTIN	8718734418702
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Mini brusni obroči Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Fina struktura s piramidno površino zagotavlja **najboljšo zaključno obdelavo pri najdaljši življenjski dobi**. Posebej primerni za vmesno brušenje pločevine iz plemenitega jekla.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570 – 568577 (Ø izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹.

Tehnični opis

Zrnatost	240
Širina brusnega traku	100 mm
Dolžina brusnega traku	320 mm
Ø brusnega traku	100 mm
3M-oznaka zrnatosti	A080
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Oznaka proizvajalca	237AA
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Laki	primerno		
suho	primerno		