



Momentni ključ, v celoti izoliran s pretičnim 4-kotnikom, Maksimalni vrtilni moment: 120Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657556 120
GTIN	4000896233397
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Momentni ključ, v celoti izoliran za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Enoročni momentni ključ, nastavljen prek skale z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitev. Vgrajena raglja, s pretikanjem 4-kotnika za **zatezanje v desno in levo**.

Merilne enote: Nm.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavev

T_2 = predpisani navor

Pazi:

Morebitna popravila je treba opraviti v servisnem centru HAZET, saj za popravilom sledi kosovni preizkus za napetost 10.000 V po DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Napotek:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le **v celoti izolirana orodja**.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	420 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Prikazovalnik	analogni
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Povratne informacije	izklopilno
Merilni postopek	Vrtilni moment
Delitev skale, 1 črtica =	1 Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Masa	1440 g
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje	(mehansko)
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali v desno
Kalibriranje	O1
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	345 mm
Preklop odčitavanja	lbfft
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Maksimalni vrtilni moment	120 Nm
Območje vrtilnega momenta	20 - 120 Nm

Električna izolacija	VDE 1000 V
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	ne
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo