



## Garniture klešč, Število orodij: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954188 5
GTIN	2050002041929
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954188: 1 kos  
Kombinirane klešče KNIPEX art. 701500, vel. 160: 1 kos  
Polokrogle klešče KNIPEX, ravne, art. 713150, vel. 160: 1 kos  
Stranske ščipalne klešče KNIPEX art. 724900, vel. 160: 1 kos  
Klešče papiga KNIPEX art. 705800, vel. 125; 250: po 1 kos

### Tehnični opis

Globina	400 mm
Širina	200 mm
Širina v G	8
Število orodij	5
Globina v G	16
Izvedba	S kleščami
Masa	0,978 kg

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×16
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 250 mm	705800 250
Kombinirane klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	701500 160
Polokrogle klešče, ravne, polirane Celotna dolžina 160 mm	713150 160
Stranske ščipalne klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	724900 160
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954188	952001 954188
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 125 mm	705800 125