

PRYOR

Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085430 2
GTIN	5022044001206
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

Debelina držala	6,35
-----------------	------

Višina pisave	2 mm
celotna dolžina	63,5 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/Q mm	085431 2/Q
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/Y mm	085431 2/Y
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/A mm	085431 2/A
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/N mm	085431 2/N
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/& mm	085431 2/&
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/X mm	085431 2/X
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/H mm	085431 2/H
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/I mm	085431 2/I
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/R mm	085431 2/R
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/K mm	085431 2/K
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/M mm	085431 2/M
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/S mm	085431 2/S
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 2/F mm	085431 2/F
	085431 2/U

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/U mm

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/P mm

085431 2/P

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/T mm

085431 2/T

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/W mm

085431 2/W

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/L mm

085431 2/L

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/J mm

085431 2/J

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/D mm

085431 2/D

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/V mm

085431 2/V

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/G mm

085431 2/G

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/O mm

085431 2/O

Držala za udarne žige Tip GRIP

085475 GRIP

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/C mm

085431 2/C

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/B mm

085431 2/B

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/Z mm

085431 2/Z

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 2/E mm

085431 2/E