




Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski, Število orodij: 37



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953748 37
GTIN	2050002043015
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Vložek iz trde pene art. 952001, vel. 953748: 1 kos

12-kotni nasadni ključ STAHLWILLE, 3/8-colski, art. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik STAHLWILLE, 3/8-colski, art. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kos

Nasadni ključ STAHLWILLE, 3/8 colski, art. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 kos

Vijačni nastavek STAHLWILLE, 3/8-colski, art. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 kos

Dvostranska raglja STAHLWILLE, 3/8-colska, art. 635000, vel. 3/8: 1 kos

Podaljšek STAHLWILLE art. 635400, vel. 75; 240: po 1 kos

T-ročaj STAHLWILLE art. 635700 vel. 165: 1 kos

Kardanski zglob STAHLWILLE art. 636200, vel. 3/8: 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	20
Širina v G	8
Globina	500 mm

Masa	1,962 kg
Širina	200 mm
Število orodij	37
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX15	637560 TX15
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX20	637560 TX20
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637000 16
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole Tip 3/8	635000 3/8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637600 6
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 13 mm	637000 13
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX10	637560 TX10
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11 mm	637000 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm	637600 7
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 19 mm	637000 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637600 5
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 15 mm	637000 15
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E14	637450 E14
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 17 mm	637000 17
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E12	637450 E12
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E7	637450 E7

12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 18 mm	637000 18
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX40	637560 TX40
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 9 mm	637000 9
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E8	637450 E8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 8 mm	637000 8
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX27	637560 TX27
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E5	637450 E5
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 12 mm	637000 12
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX30	637560 TX30
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 14 mm	637000 14
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 10 mm	637000 10
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX9	637560 TX9
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX25	637560 TX25
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E10	637450 E10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637600 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953748	952001 953748
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E6	637450 E6
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637600 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637600 8