

Garant**Garnitura diamantnih polirnih diskov CaraFin, 5-delna, Ø 32 mm, Zrnatost: D10µm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553985 D10
GTIN	4062406300548
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z **monokristalnim diamantom**. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno **večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah. Trda podlaga iz poliamida. Izjemno primerno za glajenje pomarančastih površin v procesu poliranja.

Prednosti:

Dodatni čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben. Optimalna prilagoditev konturam.

Uporaba:

Poliranje z dobro fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture **brez polirnih past**. Izjemno primerno za uporabo v kombinaciji z mikro brusnimi sistemi art. 078140 in 078150. Priporočeno število vrtljajev 2000 min⁻¹.

Tehnični opis

Stopnja poliranja	Zaključno poliranje
Ø plošče	32 mm
Barva	bela
Serija	CaraFin

Kratice za brusno sredstvo	D
Priporočeno število vrtljajev	2000 min ⁻¹
Značilnost blagovnega imena	Ø 32 mm
Vrsta izdelka	Polirni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		