

**Garant****Garnitura diamantnih polirnih diskov CaraFin, 5-delna, Ø 32 mm, Zrnatost: D1µm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553985 D1
GTIN	4062406300579
Razred artikla	51G

**Opis****Izvedba:**

**Diamantna polirna orodja CaraFin**, enostransko obložena z **monokristalnim diamantom**. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno **večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah. Mehka PU-podloga za obdelavo v skladu s konturo.

**Prednosti:**

Dodatni čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben. Optimalna prilagoditev konturam.

**Uporaba:**

Poliranje z dobro fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture **brez polirnih past**. Izjemno primerno za uporabo v kombinaciji z mikro brusnimi sistemi art. 078140 in 078150. Priporočeno število vrtljajev 2000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

Ø plošče	32 mm
Barva	črna
Stopnja poliranja	Poliranje do visokega sijaja

Serijska	CaraFin
Kratica za brusno sredstvo	D
Priporočeno število vrtljajev	2000 min <sup>-1</sup>
Značilnost blagovnega imena	Ø 32 mm
Vrsta izdelka	Polirni diski

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		