

Garant**Plošča za zaključno obdelavo, Ø 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 100**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554043 100
GTIN	4062406300722
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Hitrovpensalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Univerzalna in zmogljiva **najlonska brusna koprena**.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete do art. 573510 naprej.

Tehnični opis

Izvedba	A coarse
Ø plošče	76,2 mm
Stopnja preciznosti	groba
Brusno sredstvo	Najlonska koprena
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		