


Garant**Gobica iz brusne koprene, 158×224 mm, Struktura koprene: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555995 400
GTIN	4062406300845
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole. Visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernjšo sliko brušenja**.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Fina/zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

Tehnični opis

Struktura koprene	400
Primerjava zrnatosti	400 - 600
Stopnja preciznosti	fin
Barva	siva

Izvedba	S Super Fine
Delež železa, žvepla in klor	< 0,1 %
Širina	158 mm
Dolžina	224 mm
Značilnost blagovnega imena	158×224 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Ročno držalo	556020
Vpenjalni trn za brušenje	556030