

Garant GRIDLINE

Tovarniško montirana transportna enota za omare GridLine, Primerno za globino ohišja v G: 20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	958482 20
GTIN	4062406301118
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene®. Za vijlačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. **Potiskanje s strani stranske stene.** Tovarniško montirano, če hkrati naročite omare in transportno enoto GridLine.

Primerno za:

Omare art. 940001 – 940123; art. 940801 – 940863.

Obseg dobave:

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

Pazi:

Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.

Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.

Napotek:

Transportna enota, primerna za omare GridLine do višine največ 1250 mm. Maksimalna skupna nosilnost 200 kg. **Samo za omare GridLine brez predalov.**

Tehnični opis

Ø kolesa za zavijanje	125 mm
-----------------------	--------

Podatkovni list

Ø trdno nameščene kolesa	125 mm
Globina	500 mm
Maksimalna nosilnost	200 kg
Podložna višina	160 mm
Vrsta izdelka	Transportna enota