

Garant GRIDLINE

## Tovarniško montirana transportna enota za omare za orodje GridLine, Primerno za globino ohišja v G: 28



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	958481 28
GTIN	4062406299880
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene. Za vijačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. **Potiskanje s strani stranske stene.** Tovarniško montirano, če hkrati naročite omare za orodje in transportno enoto GridLine.

#### Primerno za:

Omare za orodje art. 931005–931435, velikoprostorske omare art. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301–942323, 942701–942723.

#### Obseg dobave:

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

#### Pazi:

**Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.**

**Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.**

#### Napotek:

Transportna enota, primerna za omare za orodje GridLine do višine največ 1000 mm. Maksimalna skupna nosilnost pri omarah za orodje 600 kg. **Obvezna vgradnja predalov z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.**

Transportna enota, primerna za velikoprostorske omare GridLine do višine največ 1000 mm. Maksimalna skupna nosilnost pri velikoprostorskih omarah 200 kg. **Samo za velikoprostorske omare GridLine brez predalov.**

## Tehnični opis

Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Globina	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Podložna višina	160 mm
Vrsta izdelka	Transportna enota