


Garant**Diski za čiščenje (A), Ø 76,2 mm, Izvednba koprene: MED**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554055 MED
GTIN	4062406300999
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepređeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže. Združuje **čiščenje** s fino **zaključno obdelavo**.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Tehnični opis

Ø plošče	76,2 mm
Stopnja trdote	polfina
Stopnja preciznosti	groba
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm

Vrsta izdelka

groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		