



Naprava za preverjanje vrtilnega kota za momentne ključe „SmartCheck Angle“, Maks. merilno območje: 720stopinj



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654660 720
GTIN	4018754323005
Razred artikla	60N

Opis

Izvedba:

Raznolika in prilagodljiva naprava za preizkušanje vrtilnega kota z zamenljivimi prevlekami za ključ za vrtilni kot do 400 Nm. Prikazovalnik, držalo za prikazovalnik in osnovno telo so vrtljivi za 180°. Prikazovalnik in folijska tipkovnica sta zaščitena proti brizgajoči vodi, ohišje pa je iz umetne mase, odporne proti udarcem. Za transport je mogoče fiksirati vrtljivo roko. Meritve vrtilnega kota do 720° z navedbo zelenih vrednosti in ovrednotenjem izmerjenih rezultatov neposredno na napravi. USB-vmesnik za dokumentacijo vrednosti preizkušanja. Dodatno še en dvosmerni vmesnik, ki omogoča parametriranje novih preskusnih vrednosti in uporabo lastnih sistemov za krmiljenje. Na napravi je mogoče shraniti do 2000 vrednosti preizkušanja s časovnim žigom. Opcijska programska oprema za dokumentacijo je na voljo za brezplačen prenos prek spletne povezave.

Načini uporabe: Prikaz v realnem času (**Track**), prikaz najvišje vrednosti (**Peak-Hold**).

Prednosti:

Kompaktna in raznolika naprava za preizkušanje vrtilnega kota. Delovanje prek omrežnega napajalnika ali baterije.

Uporaba:

Preverjanje **ključev za vrtilni kot** glede upoštevanja določene tolerance.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-omrežnim napajalnikom, reducirnimi adapterji na 1/4 cole in 3/8 cole, v čvrstem kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Dolžina L	452 mm
Dolžina L	752 mm
Masa	7,8 kg
Višina h ₂	327 mm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali v desno
Višina h ₁	187 mm
Vpenjalo za 4-kotnik	1/2 col
Širina b	263 mm
Merilno območje	0 - 720 stopinj
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vmesnik	USB-vmesnik
Serija	SmartCheck
Pomnilnik izmerjenih vrednosti	da
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Točnost merjenja vrtilnega kota	±0,05 stopinj
Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 6LR61	081551 6LR61
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3