

Garant

Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna, za metrični navoj: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Čvrsta pločevinasta škatla z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v svojem ležišču in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične izdelke.

Vsebina:

po 1 garnitura navojnih svedrov, 3-delna, art. 130150: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 rezalna čeljust art. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralni sveder art. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1; 2

1 držalo za orodje z ragljo art. 148700: Vel. 85

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14

1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijač art. 664300: Vel. 3 × 60

Kot profila: 60 stopinj

Tehnični opis

za metrični navoj

M3 – M12

Višina	58 mm
Dolžina	418 mm
Širina	229 mm
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Pribor

Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Navojne čeljusti 6g M M4	140300 M4
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M4	130150 M4
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M5	130150 M5
Navojne čeljusti 6g M M10	140300 M10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M6	130150 M6
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M8	130150 M8
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 85 mm	148700 85
Navojne čeljusti 6g M M8	140300 M8
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X5 mm	149310 20X5
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9

Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X14 mm	149310 38X14
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
Navojne čeljusti 6g M M5	140300 M5
Navojne čeljusti 6g M M3	140300 M3
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M3	130150 M3
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Navojne čeljusti 6g M M12	140300 M12
Navojne čeljusti 6g M M6	140300 M6
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Nastavljivo držalo Tip 2	148410 2
Nastavljivo držalo Tip 1	148410 1
Prazna pločevinasta škatla, za garnituro orodja za vrezovanje navoja za metrični navoj M3-12	145605 M3-12
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M12	130150 M12