



## Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna, za metrični navoj: M3-12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsta pločevinasta škatla** z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v svojem ležišču in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične izdelke.

#### Vsebina:

- po 1 garnitura navojnih svedrov, 3-delna art. 130250: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- po 1 navojna čeljust art. 140330: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- po 1 spiralni sveder art. 114030: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1; 2
- 1 držalo za orodje z ragljo art. 148700: Vel. 85
- po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14
- 1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W
- 1 izvijač art. 664300: Vel. 3 × 60

### Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
-------------------	----------

Višina	55 mm
Dolžina	416 mm
Širina	221 mm
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Pribor

Navojne čeljusti 6g M M8	140330 M8
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M5	130200 M5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8	114030 8
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Navojne čeljusti 6g M M4	140330 M4
Nastavljivo držalo Tip 2	148410 2
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114030 3,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114030 5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M6	130200 M6
Navojne čeljusti 6g M M10	140330 M10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114030 10,2
Navojne čeljusti 6g M M12	140330 M12
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114030 8,5
Navojne čeljusti 6g M M5	140330 M5

Garnitura ročnih navojnih svedrov M M12	130150 M12
Navojne čeljusti 6g M M6	140330 M6
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M8	130200 M8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114030 2,5
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X14 mm	149310 38X14
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 85 mm	148700 85
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M10	130200 M10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X5 mm	149310 20X5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M3	130200 M3
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M12	130200 M12
Navojne čeljusti 6g M M3	140330 M3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114030 4,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114030 6
Nastavljivo držalo Tip 1	148410 1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114030 6,8
Prazna pločevinasta škatla, za garnituro orodja za vrezovanje navoja za metrični navoj M3-12	145610 M3-12