

## Garant

### Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna, za metrični navoj: M3-20



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Razred artikla	11K

#### Opis

##### Izvedba:

**Čvrsta pločevinasta škatla** z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v svojem ležišču in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične izdelke.

##### Vsebina:

po 1 garnitura navojnih svedrov, 3-delna, art. 130150: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 rezalna čeljust art. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1.1/2; 3

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14; 45 × 18

1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijač art. 664300: Vel. 3 × 60

1 držalo za orodje z ragljo art. 148700: Vel. 85; 110

Kot profila: 60 stopinj

#### Tehnični opis

za metrični navoj	M3 - M20
-------------------	----------

Dolžina	602 mm
Višina	63 mm
Širina	480 mm
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Pribor

Garnitura ročnih navojnih svedrov M M5	130150 M5
Navojne čeljusti 6g M M10	140300 M10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M4	130150 M4
Navojne čeljusti 6g M M14	140300 M14
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M20	130150 M20
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X5 mm	149310 20X5
Navojne čeljusti 6g M M18	140300 M18
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M14	130150 M14
Nastavljivo držalo Tip 1.1/2	148410 1.1/2
Nastavljivo držalo Tip 3	148410 3
Navojne čeljusti 6g M M5	140300 M5
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X18 mm	149310 45X18
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X14 mm	149310 38X14
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 110 mm	148700 110
Navojne čeljusti 6g M M3	140300 M3

3X60	664300 3X60
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M3	130150 M3
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 85 mm	148700 85
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M16	130150 M16
Navojne čeljusti 6g M M6	140300 M6
Navojne čeljusti 6g M M16	140300 M16
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M8	130150 M8
Navojne čeljusti 6g M M20	140300 M20
Navojne čeljusti 6g M M8	140300 M8
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M12	130150 M12
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M18	130150 M18
Navojne čeljusti 6g M M4	140300 M4
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M6	130150 M6
Navojne čeljusti 6g M M12	140300 M12
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M10	130150 M10
Prazna pločevinasta škatla, za garnituro orodja za vrezovanje navoja za metrični navoj M3-20	145605 M3-20
Držalo za rezalne čeljusti za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X18 mm	149300 45X18