

Garant**Garnitura za vrezovanje navoja z enoreznimi navojnimi svedri, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Čvrsta pločevinasta škatla z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v svojem ležišču in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične izdelke.

Vsebina:

po 3 enorezilni navojni sveder art. 131450: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 rezalna čeljust art. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralni sveder art. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1; 2

1 držalo za orodje z ragljo art. 148700: Vel. 85

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14

1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijač art. 664300: Vel. 3 × 60

Tehnični opis

za metrični navoj

M3 – M12

Dolžina	420 mm
Višina	55 mm
Širina	223 mm
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Pribor

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Navojne čeljusti 6g M M8	140300 M8
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
vrezovalni navojni svederkratki M M10	131450 M10
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Navojne čeljusti 6g M M5	140300 M5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Navojne čeljusti 6g M M12	140300 M12
Navojne čeljusti 6g M M3	140300 M3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Navojne čeljusti 6g M M6	140300 M6
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 85 mm	148700 85
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
vrezovalni navojni svederkratki M M5	131450 M5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X5 mm	149310 20X5
Navojne čeljusti 6g M M4	140300 M4

Nastavljivo držalo Tip 2	148410 2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
vrezovalni navojni svederkratki M M4	131450 M4
vrezovalni navojni svederkratki M M12	131450 M12
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Navojne čeljusti 6g M M10	140300 M10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9
Nastavljivo držalo Tip 1	148410 1
vrezovalni navojni svederkratki M M8	131450 M8
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X14 mm	149310 38X14
vrezovalni navojni svederkratki M M6	131450 M6
vrezovalni navojni svederkratki M M3	131450 M3
Prazna pločevinasta škatla, za garnituro orodja za vrezovanje navoja za metrični navoj M3-12	145605 M3-12