

 Atlas Copco

Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2163Q



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \emptyset cevi. Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištole z zmogljivostjo vrtenja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpenjalno vrtalno glavo. Kotni vrtalni stroj s kotnimi merami 115 mm/25 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s **hitrovpenjalno vrtalno glavo**.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 10 mm
Delovni hrup	78 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Dolžina	242 mm

Izhodna moč	330 W
Največja poraba stisnjenega zraka	540 l/min
Maksimalno število vrtljajev	0 - 2000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	D2163Q
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Masa	1,1 kg
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj