

**Vodotesni kovček Explorer, Tip: 4209****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692930 4209
GTIN	8024482185057
Razred artikla	64A

Opis**Izvedba:**

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C. Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Notranja višina	95 mm
Notranja širina	300 mm

Masa	2,6 kg
Notranja dolžina	420 mm
maksimalna obremenitev	15 kg
Prostornina	12 l
Število čepov	2
Zunanja širina	366 mm
Zunanja dolžina	457 mm
Zunanja višina	118 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje