



Vodotesni kovček Explorer, Tip: 4216



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692930 4216
GTIN	8024482185040
Razred artikla	64A

Opis

Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	3,2 kg
Prostornina	20 l
Notranja širina	300 mm

Število čepov	2
Notranja višina	160 mm
maksimalna obremenitev	22 kg
Zunanja širina	366 mm
Zunanja dolžina	457 mm
Zunanja višina	183 mm
Notranja dolžina	420 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje