

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303407 16
GTIN	4062406285951
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 30	354225 30
Podstavna omara	354290
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30