

 Atlas Copco

Pnevmatski vijačnik, Tip: S2308



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

- **Z drsno sklopko.**
- **Vrtilni moment je nastavljiv.**
- **Za desni/levi tek.**

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674205 naprej).

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Območje vrtilnega momenta	2,5 – 11 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M6
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Delovni hrup	82 dB(A)

Masa	1,1 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	504 l/min
Izvedba	Pištola
Oznaka proizvajalca	S2308
Maksimalno število vrtljajev	950 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)