

PRYOR

Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085430 3
GTIN	5022044002081
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

celotna dolžina	63,5 mm
-----------------	---------

Debelina držala	6,35
Višina pisave	3 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/G mm	085431 3/G
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/C mm	085431 3/C
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/O mm	085431 3/O
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/E mm	085431 3/E
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/A mm	085431 3/A
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/H mm	085431 3/H
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/B mm	085431 3/B
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/W mm	085431 3/W
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/N mm	085431 3/N
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/I mm	085431 3/I
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/X mm	085431 3/X
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/S mm	085431 3/S
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 3/J mm	085431 3/J
	085431 3/D

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/D mm

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/M mm

085431 3/M

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/Y mm

085431 3/Y

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/Z mm

085431 3/Z

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/R mm

085431 3/R

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/U mm

085431 3/U

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/V mm

085431 3/V

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/K mm

085431 3/K

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/T mm

085431 3/T

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/P mm

085431 3/P

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/L mm

085431 3/L

Držala za udarne žige Tip GRIP

085475 GRIP

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/F mm

085431 3/F

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/Q mm

085431 3/Q

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina
pisave/znakov 3/& mm

085431 3/&