

**DYMO****Naprava za izdelavo napisov, Tip: LM280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Razred artikla	08U

**Opis****Izvedba:**

**Robustne prenosne** naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z **Li-ionskim akumulatorjem**, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop. Standardni LabelManager™ 280 za pisarno in dom z dodatnimi možnostmi obdelave na osebem računalniku/Mac-u prek USB-vmesnika.

**Uporaba:**

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

**Obseg dobave:**

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

**Napotek:**

- **Možnost nastavitve različnih jezikov.**
- **Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.**

**Tehnični opis**

Barva pisave	črne barve
Število oblik pisave	6

Izvedba tipkovnice	QWERTZ
Dolžina	206 mm
Izvedba rezalca traku	ročna
Število vidnih znakov na prikazovalniku	2×14
Število vrstic besedila	2
Tip	LM280
Primerne širine traku za pisanje	6; 9; 12 mm
Število razpoložljivih znakov/simbolov	220
Primerna kasetna s trakom za pisanje	D1
Število vrst pisave	3
Omrežni adapter	vkjučno
Širina	108 mm
Maksimalna višina pisave	8,1 mm
Število širin pisave	2
Posebnosti	USB
Masa vključno z akumulatorjem	395 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Višina	41 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	Dymo 280
Vrsta izdelka	Naprava za izdelavo napisov

## Pribor

Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip W	085550 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip T	085520 T
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip T	085550 T
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip R	085520 R

Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip W	085520 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×3,5 m, najlon Tip W	085516 W
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip Y	085540 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip W	085560 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip Y	085550 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip R	085560 R
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip W	085540 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip R	085550 R
Kaseta s trakom za napise 6 mm × 7 m, poliester Tip W	085530 W
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip Y	085560 Y
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip Y	085520 Y