

**Garant**
**HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 20 mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122430 20     |
| GTIN                  | 4045197536839 |
| Razred artikla        | 11E           |

**Opis**
**Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo** in **in visoko zmogljivost odrezovanja**.

**Priporočilo:**
**Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus  $1,5 \times$  nazivni  $\emptyset$ .

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122432**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122430 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : m6

Število rezil Z: 2

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 49 mm

Celotna dolžina L: 131 mm

$\emptyset$  držala  $D_s$ : 20 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,2 mm/v

**Tehnični opis**

|                  |    |
|------------------|----|
| Toleranca držala | h6 |
| Število rezil Z  | 2  |

|  |                  |
|--|------------------|
| Nazivni $\varnothing D_c$                    | 20 mm            |
| Podajanje f v Inconel®                       | 0,2 mm/v         |
| Dolžina utorov $L_c$                         | 79 mm            |
| Toleranca nazivnega $\varnothing$            | m6               |
| $\varnothing$ držala $D_s$                   | 20 mm            |
| Celotna dolžina L                            | 131 mm           |
| Standard                                     | DIN 6537 K       |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$ | 49 mm            |
| Polstandardno                                | da               |
| Prevleka                                     | TiAlN            |
| Rezalni material                             | VHM              |
| Globina vrtanja do                           | 4xD              |
| Kot konice                                   | 140 stopinj      |
| Držalo                                       | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem                        | da, s 25 bari    |
| Strategija odrezovanja                       | HPC              |
| Barvni prstan                                | rožnata          |
| Vrsta izdelka                                | Spiralni svedri  |

## Storitve

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|