



Enota rezervoarja za tlačni pršilnik M18™ SWITCH TANK™, Tip: M18BPFP



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073982 M18BPFP
GTIN	4058546289997
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva enota rezervoarja za tlačni pršilni sistem SWITCH TANK™.

- **Nov sistem menjave omogoča čisto delo brez umazanije.**
- **Integrirano sito.**
- **Nosilni ročaj s pokrovom z veliko odprtino za preprost transport in udobno polnjenje.**

Različica za dekontaminacijo z maksimalnim pretokom 4,0 l/min. Izjemno primerno za razkuževanje površin.

Primerno za:

Tlačni pršilni sistem Switch Tank art. 073981 vel. M18BPFPH-0.

Obseg dobave:

Rezervoar, cev 1,75 m, pištola za brizganje z dolgim držalom.

Tehnični opis

Masa	3,6 kg
Nazivna napetost	18 V
Napajanje	Omrežno napajanje

Pretok	0,6 - 4 l/min
Tlak	1,38 - 8,27 bar
Dolžina cevi	1,75 m
Oznaka proizvajalca	M18BPFP-CCST
Prostornina rezervoarja	15 l
Vrsta izdelka	Tlačni razpršilniki