

**Garant****Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D midi, Tip: 10R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319456 10R
GTIN	4062406309114
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

**Prednosti:**

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

**Primerno za:**

Vsi običajni noži za notranje struženje.

**Napotek:**

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. Ø držala **D<sub>2</sub> = 25 mm, na voljo po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Osni zamik Z	11 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	30 mm
Ø držala D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Celotna dolžina L <sub>2</sub>	89 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
Dolžina držala $L_5$	53 mm
Smer rezanja	desni
Radij R	1,2 mm
C	1 mm
Globina notranjega struženja do	3×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje