



Štirikotna pila z dvokomponentnim ročajem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	512201 250
GTIN	4009215190663
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Nasek na vseh straneh, z delno topim koncem.

Pila z vtisnjanim, ergonomičnim dvokomponentnim ročajem za pilo z izvrtino za obešanje in **praktičnimi barvnimi zaponkami** (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje npr. velikosti naseka.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 Form D

Napotek:

Pila brez ročaja, na voljo pod art. 512200.

Tehnični opis

Širina	10 mm
Dolžina brez nasadila	250 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2 (polfini)
Nasek	2
Vrsta naseka	Polfini
Oblika	D

Opis oblike	štirikotna, s topim koncem
Površine pile	4
vklj. z ročajem za pilo	da
Standard	DIN 7261
Vrsta izdelka	Delavniške pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

Pribor

Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva GREEN	519605 GREEN
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva RED	519605 RED
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm	519600 110
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva YELLOW	519605 YELLOW