



Polokrogla pila z dvokomponentnim ročajem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	513201 300
GTIN	4009215190700
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.

Pila z vtisnjanim, ergonomičnim dvokomponentnim ročajem za pilo z izvrtino za obešanje in **praktičnimi barvnimi zaponkami** (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje npr. velikosti naseka.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 Form E

Napotek:

Pila brez ročaja, na voljo pod art. 513200.

Tehnični opis

Presek	30×9 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2 (polfini)
Nasek	2
Vrsta naseka	Polfini
Oblika	E
Opis oblike	polokrogli
Površine pile	nasek z vseh strani

vklj. z ročajem za pilo	da
Standard	DIN 7261
Vrsta izdelka	Delavniške pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

Pribor

Garnitura barvnih sponk10-delna Barva YELLOW	519605 YELLOW
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva GREEN	519605 GREEN
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva RED	519605 RED