



## Štirikotna pila z dvokomponentnim ročajem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	512201 300
GTIN	4009215190670
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

#### Nasek na vseh straneh, z delno topim koncem.

Pila z vtisnjenim, ergonomičnim dvokomponentnim ročajem za pilo z izvrtino za obešanje in **praktičnimi barvnimi zaponkami** (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje npr. velikosti naseka.

#### Uporaba:

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

#### Standard:

**DIN 7261 Form D**

#### Napotek:

Pila brez ročaja, na voljo pod art. 512200.

### Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	300 mm
Širina	12 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2 (polfini)
Nasek	2
Vrsta naseka	Polfini
Oblika	D
Opis oblike	štirikotna, s topim koncem

Površine pile	4
vklj. z ročajem za pilo	da
Standard	DIN 7261
Vrsta izdelka	Delavniške pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

## Pribor

Garnitura barvnih sponk10-delna Barva RED	519605 RED
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva YELLOW	519605 YELLOW
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Garnitura barvnih sponk10-delna Barva GREEN	519605 GREEN