



Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt® z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	706080 200
GTIN	4003773080046
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

za mehko jekleno žico do Ø	6 mm
za srednje trdo jekleno žico do Ø	5,2 mm
za klavirsko žico do Ø	3,6 mm
Zmogljivost rezanja	64 HR
celotna dolžina	200 mm
Rezilo	kaljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo jeklo

z odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče