

## PRYOR

Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085430 4
GTIN	5022044002524
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljivi precizni žigi**, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Običajna pisava**; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

#### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

### Tehnični opis

celotna dolžina	70 mm
-----------------	-------

Debelina držala	9,5
Višina pisave	4 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/W mm	085431 4/W
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/E mm	085431 4/E
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/L mm	085431 4/L
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/U mm	085431 4/U
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/D mm	085431 4/D
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/A mm	085431 4/A
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/M mm	085431 4/M
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/H mm	085431 4/H
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/P mm	085431 4/P
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/Y mm	085431 4/Y
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/V mm	085431 4/V
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/N mm	085431 4/N
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 4/G mm	085431 4/G
	085431 4/B

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/B mm

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/Z mm

085431 4/Z

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/& mm

085431 4/&amp;

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/l mm

085431 4/l

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/F mm

085431 4/F

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/X mm

085431 4/X

Držala za udarne žige Tip GRIP

085475 GRIP

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/O mm

085431 4/O

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/K mm

085431 4/K

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/R mm

085431 4/R

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/Q mm

085431 4/Q

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/S mm

085431 4/S

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/T mm

085431 4/T

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/C mm

085431 4/C

Udarna črka – posamična Običajna pisava A – Z Višina  
pisave/znakov 4/J mm

085431 4/J